

**HOLEX****Upínací trň typ AD, SK 40 A = 160, Ø upnutia D1: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300277 14     |
| GTIN             | 4062406242909 |
| Trieda položky   | 32A           |

**Popis****Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min<sup>-1</sup>.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Vonkajší Ø D                        | 44 mm                             |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12                                |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A             | 160 mm                            |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>            | 14 mm                             |
| Upínač                              | SK 40 A = 160                     |
| Norma                               | DIN 6359                          |
| Norma upínača                       | ISO 7388-1                        |
| Tvar                                | AD                                |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach    | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti       | ≤ 3 µm                            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Stratégia obrábania | HPC         |
| Druh produktu       | Upínací trň |

---

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 12 | 309900 12 |
|--|-----------|