

HOLEX**Upínací trň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300255 20 |
| GTIN | 4062406242855 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatváratelné.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ø upnutia D ₁ | 20 mm |
| Vonkajší Ø D | 52 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 |
| Upínač | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20 | 309900 20 |
|--|-----------|