

HOLEX**Upínací trň typ AD, SK 40 A = 160, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300277 20
GTIN	4062406242930
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Upínač	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Stratégia obrábania

HPC

Druh produktu

Upínací trň

PríslušenstvoNáhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 20

309900 20