

**HOLEX****Upínací trň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300325 25
GTIN	4062406243159
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min<sup>-1</sup>.

**S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatváratelné.**

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	65 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	AD
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 25

309900 25