

Garant

Upínací trň nožovej hlavy s otvorom pre prívod chladenia, PSC 50, krátka, Ø trňa d1: 27mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308544 27 |
| GTIN | 4062406243845 |
| Trieda položky | 31C |

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz meracích telies s priečnou drážkou.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840, Uťahovacia skrutka frézy č. 309860.
Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

Technický opis

| | |
|--|-------|
| Ø trňa d ₁ | 27 mm |
| Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 |
| Vonkajší Ø D | 60 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 25 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø upnutia D ₁ | 27 mm |
| Upínač | PSC 50, krátka |
| Norma upínača | ISO 26623-1 |
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézovacie hlavy |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27 | 309840 27 |
|-------------------------------|-----------|