

Garant**Závitová frézovacia hlava, so závitom, Ø D: 23mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218110 23
GTIN	4062406245238
Trieda položky	21R

Popis

Použitie:

- **Pre veľké a hlboké závit.**
- **Pre valcové vnútorné závit; iné vložky a nosiče na požiadanie.**
- **Pre priechodné a slepé závit.**
- **Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závit.**
- **Nízky rezný tlak.**

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	14 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L _{celk}	19,2 mm
Účinný Ø D	23,3 mm
Veľkosť doštičiek	11
Montážny závit	M10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø zväzku D ₁	18 mm
L ₂	5,2 mm
Počet napínacích drážok	2

Použitie pri type otvora	Slepý otvor
Použitie pri type otvora	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200