

**Garant****Závitová frézovacia hlava, so závitom, Ø D: 26mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218110 26
GTIN	4062406245245
Trieda položky	21R

## Popis

### Použitie:

- **Pre veľké a hlboké závit.**
- **Pre valcové vnútorné závit; iné vložky a nosiče na požiadanie.**
- **Pre priechodné a slepé závit.**
- **Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závit.**
- **Nízky rezný tlak.**

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	11
Celková dĺžka $L_{celk}$	25,2 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
Účinný Ø D	26,5 mm
Montážny závit	M12
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø zväzku $D_1$	21 mm
$L_2$	5,2 mm
Počet napínacích drážok	3

Použitie pri type otvora	Slepý otvor
Použitie pri type otvora	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200