

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 40, krátka, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301017 22
GTIN	4062406251871
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- Krátke vytiahnutie.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Technický opis

Ø trňa d ₁	22 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	35 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Vonkajší Ø D	48 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	19 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22

Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy