

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 50, krátka, Ø trňa d1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301097 32
GTIN	4062406251970
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- Krátke vytiahnutie.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

Rozsah balenia:

Vrátane ťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Technický opis

Ø trňa d ₁	32 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	24 mm
Vonkajší Ø D	78 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	32
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	32
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm

Ø upnutia D ₁	32 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy