

Garant**Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, široké, Dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366321 160
GTIN	4062406252311
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:**Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 48 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

Technický opis

Výška	25 mm
Výška	47 mm
Výška	37 mm
Výška	42 mm
Výška	45 mm
Šírka	10 mm

Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 160×10Magnetická spodná strana Výška 47	366327 47
Pár paralelných podložiek, 160×10Magnetická spodná strana Výška 42	366327 42
Pár paralelných podložiek, 160×10Magnetická spodná strana Výška 45	366327 45
Pár paralelných podložiek, 160×10Magnetická spodná strana Výška 37	366327 37
Pár paralelných podložiek, 160×10Magnetická spodná strana Výška 25	366327 25