

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 24,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235005 24,5
GTIN	4062406253189
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	75 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT093608/XOMT093605
Séria	HOLEX Pro Tap
Menovitý-Ø D	24,5
Celková dĺžka L	157 mm

Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,3 mm
Dĺžka previsu L_A	97 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200