

 Atlas Copco

## Pneumatická vrtačka, Typ: D2121Q



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonná a veľmi pokojne bežiacia konštrukčná rada vrtačiek v tvare pištole s vrtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vrtania. S rýchlopínacím skľučovadlom.

#### Rozsah balenia:

Vrátane **rýchlopínacieho skľučovadla**. Aj s podpornou rukoväťou.

#### Náhradný diel:

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

Pracovná hlučnosť	87 dB(A)
Hmotnosť	1,4 kg
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Dĺžka	248 mm
Výstupný výkon	350 W
Označenie výrobcu	D2121Q
maximálna potreba vzduchu	600 l/min

maximálne otáčky	0 - 750 min <sup>-1</sup>
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka