

Garant**Hydraulický expanzný držiak VDI 30, VDI 30, ØD1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319753 20
GTIN	4062406254490
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

Unikátne upínacie premostenie, upína stopky h6 a h7. Laserové označenie na čele a zarovnávacia skrutka na držiaku na jednoduchú a jednoznačnú orientáciu vyvrtávacej tyče. Vráťane skrutky na nastavenie dĺžky. Vhodné na vnútorné chladenie.

Dve upevňovacie skrutky pre najlepšiu dostupnosť, či už hlavného alebo protivretena. Vráťane guľovej striekacej dýzy.

Výhoda:

- **Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.**
- **Rýchla a jednoduchá manipulácia.**
- **Pružné používanie medzipodmienok.**
- **Dokonalé centrovanie.**

Použitie:

Vhodné na vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Technický opis

Vonkajší Ø D	42 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Dĺžka výčnelku Rozmer A	64 mm

Technický list

Úžitková délka L_1	42 mm
upínač	VDI 30
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro