

Garant**Hydraulický expanzný držiak Ø stopky 40 mm, ØD1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319752 25
GTIN	4062406254551
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

Unikátne upínacie premostenie, upína stopky h6 a h7. Laserové označenie na čele a zarovnávacia skrutka na držiaku na jednoduchú a jednoznačnú orientáciu vyvrtávacej tyče. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. Vhodné na vnútorné chladenie.

Flexibilné použitie na akýkoľvek typ revolvera.

Výhoda:

- **Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.**
- **Rýchla a jednoduchá manipulácia.**
- **Pružné používanie medzipodmienok.**
- **Dokonalé centrovanie.**

Použitie:

Vhodné na vrtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Technický opis

Ø D ₃	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	19,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	69 mm
Závit M	M27×1

Ø upnutia D ₁	25 mm
Ø D ₂	46 mm
Šírka B	56 mm
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro