

**HOLEX****Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	767043 260
GTIN	4062406254858
Trieda položky	72D

**Popis****Prevedenie:**

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

**Použitie:**

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

**Technický opis**

Dĺžka ostria	40 mm
Celková dĺžka	260 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice