

HOLEX

Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, pravé rezanie, Celková dĺžka: 260mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	766042 260
GTIN	4062406254827
Trieda položky	72D

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	33 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice