

Garant**Klieštinové skľučovadlo, extra tenké, s vnútorným chladením, Rozsah upínania: 2-6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304976 2-6
GTIN	4062406256012
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Upravené funkčné plochy HSK.
- Stopky sú natvrdo presústružené.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

Výhoda:

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890, **GARANT upínacie klieštiny č. 309563.**

Technický opis

Ø D ₁	9,6 mm
Rozsah upínania	2 - 6 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm

Ø D ₂	13 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 160
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	klieštinový upínač

Príslušenstvo

Upínacia klieština extra úzka Menovitý upínací Ø d 5	309563 5
Upínacia klieština extra úzka Menovitý upínací Ø d 4	309563 4
Upínacia klieština extra úzka Menovitý upínací Ø d 6	309563 6
Upínacia klieština extra úzka Menovitý upínací Ø d 2	309563 2
Upínacia klieština extra úzka Menovitý upínací Ø d 3	309563 3