

Garant**Klieštinové skľučovadlo, extra tenké, s vnútorným chladením, Rozsah upínania: 2-6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.
- Stopky tvrdo presústružené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

Výhoda:

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806,
upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835,
upínacie klieštiny GARANT č. 309563,
upínacie klieštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.

Technický opis

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Rozsah upínania	2 - 6 mm
Upínač	SK 40 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	klieštinový upínač