

**ALBRECHT**

Präzisions Spannfutter

**Klieštinové skľučovadlo, extra tenké, s vnútorným chladením, SK 40 A = 120,  
Rozsah upínania: 1-6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Trieda položky	34F

**Popis****Prevedenie:**

- **Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.**
- **Stopky tvrdo presústružené.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!**

**Výhoda:**

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Veľký pracovný rozsah a optimalizovaný obrys na redukované vibrácie. Chladienie pomocou upínacej klieštiny pomocou nástroja alebo pozdĺž stopky.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806,

upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835,

**upínacie klieštiny GARANT č. 309563,**

**upínacie klieštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.**

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	42 mm
--------------	-------

Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Rozsah upínania	1 - 6 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>N</sub>	20 mm
Upínač	SK 40 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužeľa 40	308825 40
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 5	309572 5
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 6	309572 6
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 6	309573 6
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 4	309572 4
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 4	309573 4
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 1	309573 1
	309573 3

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø  
d 3

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø  
d 5

309573 5

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladienie Menovitý  
upínací Ø d 1

309572 1

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladienie Menovitý  
upínací Ø d 3

309572 3

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN  
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť  
strmého kužela 40

308835 40

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø  
d 2

309573 2

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť  
strmého kužela 40

308830 40

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladienie Menovitý  
upínací Ø d 2

309572 2