

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Klieštinové skľučovadlo, extra tenké, s vnútorným chladením, HSK-A 63 A = 120, Rozsah upínania: 1-6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Trieda položky	34F

Popis**Prevedenie:**

- Upravené funkčné plochy HSK.
- Stopky sú natvrdo presústružené.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

Výhoda:

Veľký pracovný rozsah a optimalizovaný obrys na redukované vibrácie. Chladienie pomocou upínacej klieštiny pomocou nástroja alebo pozdĺž stopky.

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie klieštiny ALBRECHT ER č. 309572 a 309573.

Nástrčný kľúč č. 309890, **GARANT upínacie klieštiny č. 309563.**

Technický opis

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	44 mm
Rozsah upínania	1 - 6 mm
Úžitková dĺžka L _N	30 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 120
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 4	309573 4
Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 3	309572 3
Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 3	309573 3
Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 6	309573 6
Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 5	309572 5
Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 2	309573 2
Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 2	309572 2
	309572 4

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý
upínací Ø d 4

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý
upínací Ø d 1

309572 1

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø
d 5

309573 5

Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladenie Menovitý
upínací Ø d 6

309572 6

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø
d 1

309573 1