

**ALBRECHT**

Präzisions Spannfutter

**Klieštinové skľučovadlo, extra tenké, s vnútorným chladením, HSK-E 40 A = 75, Rozsah upínania: 1-6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Trieda položky	34F

**Popis****Prevedenie:**

- Upravené funkčné plochy HSK.
- Stopky sú natvrdo presústružené.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

**Výhoda:**

Veľký pracovný rozsah a optimalizovaný obrys na redukované vibrácie. Chladienie pomocou upínacej klieštiny pomocou nástroja alebo pozdĺž stopky.

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Upínacie klieštiny ALBRECHT ER č. 309572 a 309573.**

Nástrčný kľúč č. 309890, **GARANT upínacie klieštiny č. 309563.**

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	44 mm
--------------	-------

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Rozsah upínania	1 - 6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	75 mm
Úžitková dĺžka L <sub>N</sub>	35 mm
Upínač	HSK-E 40 A = 75
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	klieštinový upínač

## Príslušenstvo

Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 4	309572 4
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 3	309573 3
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 5	309572 5
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 3	309572 3
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 5	309573 5
Upínacia klieština extra úzka Vnútorne chladenie Menovitý upínací Ø d 2	309572 2
Upínacia klieština extra úzka tesnený Menovitý upínací Ø d 1	309573 1

Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 4	309573 4
Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladienie Menovitý upínací Ø d 1	309572 1
Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 6	309573 6
Upínacia klieština extra úzkautesnený Menovitý upínací Ø d 2	309573 2
Upínacia klieština extra úzkaVnútorne chladienie Menovitý upínací Ø d 6	309572 6