

HOLEX**DNMG 150604, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250783 HBT130 |
| GTIN | 4062406256388 |
| Trieda položky | 22D |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 200 m/min |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150604 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Hlavné použitie | M |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Lamač triesok | MM |
| Povrchová úprava | TiCN |
| Typ | HBT130 |
| Posuv f | 0,12 - 0,45 mm/ot, |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |