

**Garant****sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Podložka	259033 6
Skrutka pre podložku	259027 4
Čeľusť, skrutka, pružina	259036 9
Držiak ISO-kód	DWLNR/L 2020K08
Veľkosť doštičiek	8 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10