

**Mechanická upínacia klieština vonkajšie napätie, Vonkajší Ø D: 90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370126 90
GTIN	4059245292554
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- Na upínanie obrobkov so zložitými kontúrami, na 5-stranné obrábanie.
- Minimálna hĺbka upnutia 2 mm.
- Upínací zdvih 0,3 mm.

**Materiál:**

Hliník s vysokou pevnosťou.

**Rozsah balenia:**

Upínací krúžok na obrábanie.

**Technický opis**

Prevedenie	vonkajšie napätie
Výška H	35 mm
Maximálna hĺbka spracovania T	15 mm
Upínací zdvih	0,3 mm
Druh produktu	klieština

## Príslušenstvo

Uchytenie pre mechanickú upínaciu klieštinu Vonkajší Ø D  
90

---

370125 90