



Ocelový zvinovací meter V2A pre obvod a Ø Šírka pásma 35 mm, maximálny merací rozsah: 3460mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465684 3460
GTIN	2050002041257
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Ocelový zvinovací meter **CJU** na meranie vonkajšieho priemeru a Ø na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a Ø. Odstup dielikov stupnice 1 mm. **Odčítanie nóniusa 0,1 mm.** Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

V2A vyhotovenie z nehrdzavejúcej pružinovej ocele.

Výhoda:

Jednoduchá manipulácia a možnosť centrovania vďaka širokej podpornej ploche. Vyššia stabilita. Rýchlejšie a bezpečnejšie meranie.

Upozornenie:

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	0,2 mm
Rozsah merania pre Ø	700 - 1100 mm
Rozsah merania pre obvod	2190 - 3460 mm
Odčítanie	0,1 mm
Šírka pásu	35 mm

Kalibrácia	G2
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaObvodové meracie pásmo maximálna dĺžka 6000	026280 6000
--	-------------