

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC120, Typ: 41



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574490 41
GTIN	4013349529183
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Samostrediaci vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

vhodné pre Ø otvora	38,1 - 41 mm
Ø kefy D ₁	45 mm
Pracovná dĺžka L ₃	70 mm
Ø stopky D _s	5,7 mm
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	120
odporúčané otáčky	350 - 700 min ⁻¹
Druh produktu	Vnútorná kefa

Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 0,25

084205 0,25

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 20

084205 20

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80
Obsah 5

084205 5