

**Garant****Pár pólových nadstavcov, pre typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	382025 600
GTIN	4062406258214
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Variant 1

Ø obrobku: 40 – 300 mm

Variant 2

Ø obrobku: 158 – 500 mm

Volba 3

zvislá max. záťaž: 400 kg

**Popis:****Variant 1:** Priemer obrobku 40 – 300 mm.**Variant 2:** Priemer obrobku 158 – 500 mm.**Variant 3:** max. vertikálne zataženie: 400 kg.**Použitie:**

Na montáž na povrch stĺpa zdvíhača bremien. To umožňuje zdvíhať obrobky s rôznymi priermi. Optimalizovaná dostupnosť pre jednotlivé situácie zdvíhania.

**Vhodné pre:**

Zdvíhací magnet LM1 č. 382020 veľkosti 300 a 600.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek a dorazových čapov na vertikálnu prepravu nákladu.

**Upozornenie:****Zapínajte zdvíhací magnet len na magnetických povrchoch!**

Maximálne zataženie sa líši v závislosti od možnosti.

## Technický opis

Druh produktu

Polohovací nadstavec

---

## Príslušenstvo

Magnet na zdvíhanie bremien LM1 Maximálna nosnosť  
(rovná) 600

382020 600