

HOLEX**Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: G0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547250 G0820
GTIN	4062406255084
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Technický opis

Ø hlavy	8 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Celková dĺžka	64 mm
Ozubenie skratka	INOX
Ø stopky	6 mm
Popis tvaru	zašpicatený oblúk
Dĺžka hlavy	19 mm
Séria	Ozubenie INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		