



## 6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90° – 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom chrómovaná, Šesthran: 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627381 3
GTIN	7610733282890
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

#### Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).

**90° pre vsunutie:** Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.

**100° pre prácu:** Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

#### Materiál:

Niklovaný a chrómovaný povrch.

### Technický opis

Šesthran	3 mm
Dĺžka ramien	128×11 mm
Povrch	chrómovaná
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

