



Súprava šesťhranných uhlových skrutkovačov dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom chrómovaná, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627386 9
GTIN	7610733282845
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).

90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.

100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 627381: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Balenie	Plastový držiak
Počet skrutkovačov	9
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno

100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 4	627381 4
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 3	627381 3
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 2,5	627381 2,5
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 5	627381 5
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 2	627381 2
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 10	627381 10
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 8	627381 8
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 6	627381 6
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenomchrómovaná Šestšhran 1,5	627381 1,5