



## Uhlový skrutkovač pre Torx®, s ryhovaním, Profil Torx®: TX15



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 625037 TX15   |
| GTIN             | 7610733281886 |
| Trieda položky   | 63D           |

### Popis

#### Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot.

#### Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejovanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

### Technický opis

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Dĺžka ramien                    | 139×24 mm                          |
| Profil Torx®                    | TX15                               |
| Označenie výrobcu               | Uhlový skrutkovač Safety           |
| Výstupný profil                 | skrutkovač na skrutky TORX®        |
| Materiál                        | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools |
| Prevedenie stopky               | zalomený                           |
| Povrch                          | chrómovaná                         |
| Hrot                            | čierna                             |
| Gulôčková hlava na dlhom ramene | nie                                |
| Druh produktu                   | Skrutkovač                         |

