

Garant GRIDLINE

Pracovní stół, vľavo 3 zásuvky, stred otvorený, vpravo dvierka a 1 zásuvka, Bambusová doska, 20x20G, Dĺžka dosky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921141 2000
GTIN	4062406262167
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykatelný.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 125, 150, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125

Výška dverí (vpravo) mm: 375

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hmotnosť	166 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	850 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150