

**Textilná lepiaca páska 4-dielna súprava, ružová, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083613 38X25
GTIN	4042448168399
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**tesa® 4671** má podklad z umelého hodvábu, **nie je reflexná, je fluorescenčná** a vhodná na takmer **každý typ použitia**. Ľahko sa odtrháva **rukou**, dá sa odstrániť **bez zanechania zvyškov**, príčne aj na **drsné povrchy** a **možno na ňu písať**.

S textilnou páskou tesa® 4671 v neónových farbách bezpečne a spoľahlivo zvládnete rôzne úlohy - najmä pri označovaní rôznych prvkov alebo v priestore podujatia!

Textilná páska tesa® 4671 je k dispozícii vo fluorescenčných neónových farbách a profesionáli ju často používajú na viditeľné označenie premiestnených prvkov alebo v rámci podujatí. Je vhodná na širokú škálu aplikácií, ako je označovanie, upevňovanie, priväzovanie alebo viazanie. tesa® 4671 sa ľahko trhá rukou, ľahko sa na ňu píše, nie je reflexná a dá sa tvarovať. Kombinácia tkaniny potiahnutej akrylom a lepidla z prírodného kaučuku zaručuje vysokú odolnosť voči oderu. Textilnú pásku možno odstrániť bez zanechania zvyškov a je k dispozícii v týchto farbách: neónovo zelená, neónovo žltá, neónovo oranžová a neónovo ružová.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Pravítko k dispozícii	nie
Farba	ružová
Jemnosť tkaniny	120 mesh
odolné voči teplotám do	140 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Lepiaca sila na oceli	0,35 N/mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Šírka	38 mm
Rozťažnosť	9 %
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Označenie výrobcu	4671
Hrúbka	0,28 mm
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Pevnosť v ťahu	7 N/mm
Dĺžka	25 m
Podkladový materiál	tkanina
Atribút Názov produktu	ružová
Druh produktu	Lepiaca páska