

**Garant****12-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631439 7
GTIN	4062406264352
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX, dlhé sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631442; HOLEX: č. 631452).

**Technický opis**

Rozmer cez steny	7 mm
Dĺžka	50 mm
Ø na strane výstupu	10,8 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča