

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/46****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Séria	Master Mute
Systém	DM
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtávací hlava	SCLCL
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 4

Podložka	259033 2
Celková dĺžka L	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Skrutka pre podložku	269015 2
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 3	269022 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 4	269022 4