

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/51****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Trieda položky	29D

**Popis****Prevedenie:**

Pre doštický na sústruženie závitov veľkosti 16.

**Vhodné pre:**

Vyvrátavacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Uhol nábehu	90 Stupeň
Séria	Master Mute
Systém	DM
Skrutka pre podložku	269027 3
ISO-kód vymeniteľná vyvrátavacia hlava	DIL
Celková dĺžka L	35 mm

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	48 mm
Čelusť, skrutka, O-krúžok	279835 2
Podložka	279820 1
vhodná otočná rezná platnička	16
Odsadenie stredu $L_3$	25 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

---

## Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	279835 2
Podložka Typ 1	279820 1