

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	40 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	ľavá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SCLCR
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01

Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava