

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320620 S01
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SCLCR
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm

Celková dĺžka L	35 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavacia hlava