

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojezdovou základňou, výška 850 mm s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923624 1500
GTIN	4062406264499
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkom.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
------------------------	--------

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	165 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Výška	850 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

