

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/12**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradný diel:

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	35 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SDUCR
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm

Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava