

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, Systém / typ: ST/17**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	320626 S05/07
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	SVQBR
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Celková dĺžka L	40 mm

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Uhol nábehu	107,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava