

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 35/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Nástrojový systém s **extrémne stabilným lôžkom** pre **bezpečnú prácu**. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k **zníženiu zaťaženia hlavného vretena**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,8** s čepelou č. **674252 veľ. 10IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,2 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka výčnelku L_1	70 mm
Séria	Power Q
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,55 mm
Uhol rampy α_{max}	1,52 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	68 mm
Počet rezných hrán Z	4
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
\varnothing rezných hrán D_c	35 mm

Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
\varnothing stopky D_5 h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOMU094812
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 7	219799 7
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP