

**Malý úchylkomer Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Trieda položky	46A

**Popis****Prevedenie:**

Najmenší digitálny odchýlkomer (Ø puzdra 45 mm) s patentovaným indukčným meracím systémom. Životnosť batérie > 3 500 h. Rozsiahla funkcia: ABS a relatívny režim, PRESENT. V zadnej časti je vybavený prídavným rybinovým vedením.

**Funkcia:**

ABS a relatívny režim, PRESET. IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel s USB a 9-pinovým opto RS232, sériovým portom a kombinovaným externým napájaním č. 498951.

**Technický opis**

Meracia sila	0,5 – 0,9 N
Ø puzdra	45 mm

Rozsah merania	12,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Hrúbka krytu	22 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
---------------------------------	-----------