

**Garant****XOMU094812ZZER, HB4430, Typ: TI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213032 TI     |
| GTIN             | 4062406266592 |
| Trieda položky   | 21A           |

## Popis

### Prevedenie:

**Inovatívny** koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

## Technický opis

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ                                   | TI             |
| Uhlový Polomer                        | 1,2 mm         |
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,6 mm         |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XOMU094812ZZER |
| Typ                                   | HB4430         |
| Rezný materiál                        | HM             |
| odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$     | 0,8 mm         |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$     | 1,5 mm                               |
| Programovací polomer pri $a_{p\max}$ | 2 mm                                 |
| Počet výmien/rezných hrán            | 3                                    |
| Povrchová úprava                     | PVD                                  |
| Druh produktu                        | Otočné rezné platničky na frézovanie |

### Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 180   | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 160   | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný            | 50    | S       |
| mokrú maximum                | vhodný            |       |         |