

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 2,5-12,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	438965 2,5-12,5
GTIN	2050002040939
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

### Technický opis

Opakovateľnosť	0,005 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
minimálna šírka drážky	0,4 mm
Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Rozsah merania	2,5 - 12,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,015 mm
Polomer britu	0,1 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	12 mm
maximálna hrúbka drážky	0,7 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorňý snímač

## Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Adaptér rozhrania Typ A2	498954 A2
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965