

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4030, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

**Inovatívny** koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

## Technický opis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	1,3 mm
Uhlový Polomer	1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU146715ZZER
Typ	HB4030
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,3 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	3 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	TiCn-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		