

Garant**XOMU146715ZZER, HB4430, Typ: TI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213046 TI
GTIN	4062406267155
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných platničiek vďaka **obojsstranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Technický opis

Typ	TI
Posuv f_z na zub	0,8 mm
Uhlový Polomer	1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU146715ZZER
Typ	HB4430
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	3 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Povrchová úprava	PVD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		