

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	1,2 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU146715ZZER
Typ	HB4130
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	3 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	AlTiCrN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	170	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		