

Garant**Vyfukovacia pištoľ AIR, Typ: AIR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná pištoľ na stlačený vzduch s veľmi dobrou ergonómiou, povrchom odolným proti poškrabaniu a rozpúšťadlám na univerzálne použitie. Jednoduché používanie **vymeniteľných dýz**. Otočná rýchlopúlnacia hlavica je odblokovaná, držte ju v rôznych polohách záberu.

Rozsah balenia:

Pištoľ na fúkanie vrátane pripojovacej vsuvky veľkosti 1/4 palca z ocele, so sadou trysiek 7 ks č. 080124 veľkosť AIR.

Upozornenie:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080260 veľ. H1 a č. 955750.
Jednotlivé dýzy nájdete pod č. 080126.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	15 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar	330 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 7	080126 7
-------------------------------------------	----------

Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 4	080126 4
Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 6	080126 6
Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 1	080126 1
Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 3	080126 3
Držiak pneumatickej pištole Easyfix Typ 1	955750 1
Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 2	080126 2
Náhradná dýzapre fúkaciu pištoľ AIR Typ 5	080126 5