

**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/plátno, jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554930 30X20
GTIN	4062406272319
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Kombináciou s brúsnym plátnom sa zosilní **brúsny efekt** rúna . Ø stopky 6 mm.

### Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

## Technický opis

Šírka hlavy	20 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	30 mm
odporúčané otáčky	7500 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	14000 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	280 / 240
Stupeň jemnosti	jemná

Atribút Názov produktu	jemná
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		